

**CNMG 120404, Sort: IC6015****Beställningsdata**

Ordernummer	250070 IC6015
GTIN	7291075336382
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	140 - 300 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	IC6015
spån-brytare	F3M
Skärdjup a_p	0,1 - 1,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm

Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
tillverkarens beteckning	CNMG 120404-F3M IC6015
Produktslag	Vändskär för svarvning