


**CNMG 120408, Sort: IC8150****Beställningsdata**

Ordernummer	250271 IC8150
GTIN	7291075329490
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	4
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Hörnradie	0,85 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	M3P
Primäranvändning	P

ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Sort	IC8150
tillverkarens beteckning	CNMG 120408-M3P IC8150
Produktslag	Vändskär för svarvning