

**CNMG 120408, Sort: IC6015****Beställningsdata**

Ordernummer	250271 IC6015
GTIN	7291075305678
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	4
Hörnradie	0,85 mm
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Matning f	0,17 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 300 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt

Primäranvändning	M
Sort	IC6015
spån-brytare	M3M
tillverkarens beteckning	CNMG 120408-M3M IC6015
Produktslag	Vändskär för svarvning