

**DNMG 150604, Sort: IC8250****Beställningsdata**

Ordernummer	250730 IC8250
GTIN	7291075320015
Artikelklass	26B

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Antal byten/skär	4
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 380 m/min
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Skärdjup $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Primäranvändning	P
Matning $f$	0,08 - 0,25 mm/v
Hörnradie	0,4 mm

Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	F3P
Sort	IC8250
tillverkarens beteckning	DNMG 150604-F3P IC8250
Produktslag	Vändskär för svarvning