


**CNMG 120408, Sort: IC8250****Beställningsdata**

Ordernummer	250271 IC8250
GTIN	7291075329506
Artikelklass	26B

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 380 m/min
Primäranvändning	P
Sort	IC8250
Antal byten/skär	4
Matning $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning

Hörnradie	0,85 mm
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	M3P
tillverkarens beteckning	CNMG 120408-M3P IC8250
Produktslag	Vändskär för svarvning