

**DNMG 150604, Sort: IC6025****Beställningsdata**

Ordernummer	250730 IC6025
GTIN	7291075341898
Artikelklass	26B

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	F3M
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	IC6025
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 230 m/min
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v

ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm
tillverkarens beteckning	DNMG 150604-F3M IC6025
Produktslag	Vändskär för svarvning