

**DNMG 150612, Sort: IC8150****Beställningsdata**

Ordernummer	250811 IC8150
GTIN	7291075329858
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Hörnradie	1,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P

Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Sort	IC8150
spån-brytare	M3P
tillverkarens beteckning	DNMG 150612-M3P IC8150
Produktslag	Vändskär för svarvning