

**DNMG 150608, Sort: IC6025****Beställningsdata**

Ordernummer	250810 IC6025
GTIN	7291075305104
Artikelklass	26B

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	M3M
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning $f$	0,17 - 0,5 mm/v
Hörnradie	0,8 mm

Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 230 m/min
Sort	IC6025
Skärmaterial	VHM
tillverkarens beteckning	DNMG 150608-M3M IC6025
Produktslag	Vändskär för svarvning