

**DNMG 150608, Sort: IC6015****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 250810 IC6015 |
| GTIN         | 7291075305111 |
| Artikelklass | 26B           |

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Sort                                  | IC6015                   |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 140 - 300 m/min          |
| ISO-kod vändskär                      | DNMG 150608              |
| spån-brytare                          | M3M                      |
| Hörnradie                             | 0,8 mm                   |
| Skärförhållande                       | kontinuerligt            |
| Skärmaterial                          | VHM                      |
| Antal byten/skär                      | 4                        |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Grov- och finbearbetning |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Matning f                | 0,17 - 0,5 mm/v        |
| Primäranvändning         | M                      |
| Skärdjup $a_p$           | 0,5 - 5 mm             |
| tillverkarens beteckning | DNMG 150608-M3M IC6015 |
| Produktslag              | Vändskär för svarvning |