

**DNMG 150612, Sort: IC6015****Beställningsdata**

Ordernummer	250811 IC6015
GTIN	7291075305159
Artikelklass	26B

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Sort	IC6015
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	140 - 300 m/min
Hörnradie	1,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
spån-brytare	M3M
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Antal byten/skär	4

Primäranvändning	M
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,17 - 0,5 mm/v
tillverkarens beteckning	DNMG 150612-M3M IC6015
Produktslag	Vändskär för svarvning