

**DNMG 150608, Sort: IC8250****Beställningsdata**

Ordernummer	250731 IC8250
GTIN	7291075320022
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 380 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,08 - 0,25 mm/v
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	F3P
Skärdjup a_p	0,4 - 3,5 mm

Sort	IC8250
Antal byten/skär	4
Skärförhållande	snitt intermittent
tillverkarens beteckning	DNMG 150608-F3P IC8250
Produktslag	Vändskär för svarvning