

**VNMG 160404, Sort: IC6025****Beställningsdata**

Ordernummer	251790 IC6025
GTIN	7291075350883
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
ISO-kod vändskär	VNMG 160404
spån-brytare	F3M
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 230 m/min
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,1 - 1,5 mm
Antal byten/skär	4
Skärförhållande	snitt intermittent

Hörnradie	0,4 mm
Sort	IC6025
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
tillverkarens beteckning	VNMG 160404-F3M IC6025
Produktslag	Vändskär för svarvning