

**WNMG 080408, Sort: IC6015****Beställningsdata**

Ordernummer	251991 IC6015
GTIN	7291075336740
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	6
Skärdjup a_p	0,1 - 1,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 300 m/min
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
spån-brytare	F3M
Sort	IC6015

Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
tillverkarens beteckning	WNMG 080408-F3M IC6015
Produktslag	Vändskär för svarvning