


**WNMG 080404, Sort: IC8250****Beställningsdata**

Ordernummer	251990 IC8250
GTIN	7291075319385
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Sort	IC8250
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	6
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Skärdjup a_p	0,4 - 2,5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,08 - 0,25 mm/v

Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 380 m/min
spån-brytare	F3P
tillverkarens beteckning	WNMG 080404-F3P IC8250
Produktslag	Vändskär för svarvning