

**VNMG 160404, Sort: IC6025****Beställningsdata**

Ordernummer	251850 IC6025
GTIN	7291075307122
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,4 - 2,5 mm
Sort	IC6025
spån-brytare	M3M
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Matning f	0,07 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 230 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	VNMG 160404
tillverkarens beteckning	VNMG 160404-M3M IC6025
Produktslag	Vändskär för svarvning