


**WNMG 080408, Sort: IC8250****Beställningsdata**

Ordernummer	251991 IC8250
GTIN	7291075319392
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,08 - 0,25 mm/v
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	F3P
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 380 m/min
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Skärdjup a_p	0,4 - 2,5 mm

Antal byten/skär	6
Sort	IC8250
Hörnradie	0,8 mm
tillverkarens beteckning	WNMG 080408-F3P IC8250
Produktslag	Vändskär för svarvning