

**VNMG 160408, Sort: IC6015****Beställningsdata**

Ordernummer	251851 IC6015
GTIN	7291075307108
Artikelklass	26B

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	4
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	VNMG 160408
spån-brytare	M3M
Sort	IC6015
Skärdjup $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	140 - 300 m/min
Primäranvändning	M

Matning f	0,07 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning	VNMG 160408-M3M IC6015
Produktslag	Vändskär för svarvning