

**VNMG 160408, Sort: IC8150****Beställningsdata**

Ordernummer	251791 IC8150
GTIN	7291075326109
Artikelklass	26B

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	F3P
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 400 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Sort	IC8150
ISO-kod vändskär	VNMG 160408

Antal byten/skär	4
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,08 - 0,24 mm/v
tillverkarens beteckning	VNMG 160408-F3P IC8150
Produktlag	Vändskär för svarvning