

**VNMG 160408, Sort: IC8250****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 251791 IC8250 |
| GTIN | 7291075326116 |
| Artikelklass | 26B |

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| spån-brytare | F3P |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| ISO-kod vändskär | VNMG 160408 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Primäranvändning | P |
| Skärhastighet v_c primär användning | 150 - 380 m/min |
| Matning f | 0,08 - 0,24 mm/v |
| Skärdjup a_p | 0,4 - 2,5 mm |
| Skärmaterial | VHM |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Sort | IC8250 |
| Antal byten/skär | 4 |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| tillverkarens beteckning | VNMG 160408-F3P IC8250 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |