

**VNMG 160408, Sort: IC6025****Beställningsdata**

Ordernummer	251851 IC6025
GTIN	7291075307092
Artikelklass	26B

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Antal byten/skär	4
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,07 - 0,3 mm/v
Sort	IC6025
spån-brytare	M3M
Skärdjup $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 230 m/min
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	VNMG 160408

Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Hörnradi	0,8 mm
tillverkarens beteckning	VNMG 160408-M3M IC6025
Produktslag	Vändskär för svarvning