


**WNMG 080404, Sort: IC8150****Beställningsdata**

Ordernummer	251990 IC8150
GTIN	7291075319354
Artikelklass	26B

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 400 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Primäranvändning	P
spån-brytare	F3P
Sort	IC8150
Matning f	0,08 - 0,25 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt

Antal byten/skär	6
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup $a_p$	0,4 - 2,5 mm
tillverkarens beteckning	WNMG 080404-F3P IC8150
Produktlag	Vändskär för svarvning