


**WNMG 080408, Sort: IC6015****Beställningsdata**

Ordernummer	252121 IC6015
GTIN	7291075306088
Artikelklass	26B

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Primäranvändning	M
Antal byten/skär	6
Matning f	0,17 - 0,5 mm/v
spån-brytare	M3M
Sort	IC6015
Skärhastighet $v_c$ primär användning	140 - 300 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Hörnradie	0,8 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
tillverkarens beteckning	WNMG 080408-M3M IC6015
Produktslag	Vändskär för svarvning