

**VNMG 160404, Sort: IC6015****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 251850 IC6015 |
| GTIN         | 7291075307115 |
| Artikelklass | 26B           |

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ISO-kod vändskär                      | VNMG 160404              |
| Skärmaterial                          | VHM                      |
| spån-brytare                          | M3M                      |
| Antal byten/skär                      | 4                        |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,4 - 2,5 mm             |
| Sort                                  | IC6015                   |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Grov- och finbearbetning |
| Primäranvändning                      | M                        |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 140 - 300 m/min          |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Hörnradie                | 0,4 mm                 |
| Skärförhållande          | kontinuerligt          |
| Matning f                | 0,07 - 0,3 mm/v        |
| tillverkarens beteckning | VNMG 160404-M3M IC6015 |
| Produktslag              | Vändskär för svarvning |