

**WNMG 080404, Sort: IC6025****Beställningsdata**

Ordernummer	251990 IC6025
GTIN	7291075336733
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	6
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Sort	IC6025
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	F3M
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 230 m/min

ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Skärdjup a_p	0,1 - 1,5 mm
tillverkarens beteckning	WNMG 080404-F3M IC6025
Produktslag	Vändskär för svarvning