

**WNMG 080408, Sort: IC6025****Beställningsdata**

Ordernummer	251991 IC6025
GTIN	7291075336757
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 230 m/min
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,1 - 1,5 mm
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	F3M
Sort	IC6025

Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
tillverkarens beteckning	WNMG 080408-F3M IC6025
Produktslag	Vändskär för svarvning