

**HELI3MILL hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 100/6mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 226490 100/6 |
| GTIN | 7291075313109 |
| Artikelklass | 19D |

Beskrivning**Utförande:**

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrhjuloperationer, och rampning.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------------|----------|
| totallängd L_{tot} | 50 mm |
| spiralfräsning a_p | 3,6 mm |
| spiralfräsning $\varnothing D_{min}$ | 195 mm |
| Antal skär Z | 6 |
| Skär- $\varnothing D_c$ | 100 mm |
| Fästhåls \varnothing | 32 mm |
| Rampningsvinkel α_{max} | 0,7 grad |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Rampningslängd L för α_{\max} | 1072,2 mm |
| $\varnothing D_3$ | 95,6 mm |
| spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$ | 199 mm |
| Serie | HELI3MILL |
| Passande vändskär | TD..1505.. |
| tillverkarens beteckning | HM390 FTD D100-6-32-15 |
| Skaftutförande | med hål |
| Inställningsvinkel κ | 90 grad |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Fräsanvändning | Rampning |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Hörnfräs |

Tillbehör

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Skruvsats för vändskär 10 delar Typ 2 | 229696 2 |
|---------------------------------------|----------|