



## HELI3MILL hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 80/5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	226490 80/5
GTIN	7291075313093
Artikelklass	19D

### Beskrivning

#### Utförande:

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrhjuloperationer, och rampning.

#### Reservdel:

Skruvatsats för vändskär nr **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

### Teknisk beskrivning

Serie	HELI3MILL
Antal skär Z	5
spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>	159 mm
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	155 mm
FästhålsØ	27 mm
spiralfräsning a <sub>p</sub>	3,7 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	50 mm

Passande vändskär	TD..1505..
Ø D <sub>3</sub>	75,6 mm
Rampningslängd L för α <sub>max</sub>	833,9 mm
Rampningsvinkel α <sub>max</sub>	0,9 grad
Skär-Ø D <sub>c</sub>	80 mm
tillverkarens beteckning	HM390 FTD D080-5-27-15
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Rampning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Skruvsats för vändskär 10 delar Typ 2

229696 2