

Garant**Kopierfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 42/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	211806 42/3
GTIN	4045197502049
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	55 mm
Skär-Ø D_c	42 mm
Skrivsats förvändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
FästhålsØ	16 mm
Passande vändskär	VCG. 2205
Antal skär Z	3
spiralfräsning Ø D_{max}	82 mm
spiralfräsning a_p	8 mm
Rampningsvinkel α_{max}	5,3 grad
Rampningslängd L för α_{max}	32,34 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	78 mm

Ø D ₃	36 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Vändskärsskruvsats 10 delar	219800