



TANGGRIP TAG N-C skärinsatser, IC1010, Stickbredd med hörnradie R: 4/0,24mm



Beställningsdata

Ordernummer	273626 4/0,24
GTIN	7291075213010
Artikelklass	26A

Beskrivning

Utförande:

Spånbrytare med utpräglad skyddsfas. Förstahandsval för ISO-P... Medelhöga till höga matningar.

Användningsdata:

För av- och instickning.

Passar till:

Skärhållare nr 273610 – 273614.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	4 mm
hörnradie R	0,24 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
tolerans spårbredd w	0,04 mm

Serie	TANGGRIP-PL
tillverkarens beteckning	TAG N4C IC1010
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	C
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 180 m/min
Sort	IC1010
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning