

**HELIGRIP skärinsatser, IC8250, Stickbredd med hörnradie R: 4/0,4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273403 4/0,4
GTIN	7291075028850
Artikelklass	26C

Beskrivning**Utförande:**

Positiv spånbrytare. Mjukt skär. Reducerade skärkrafter.

Användningsdata:

För axiell och radiell sticksvarvning, av- och instickning, axialstickning samt för invändig bearbetning. (HELIGRIP skärinsatser för axialsticktillämpning, enbart kompatibla med HFHR hållare).

Passar till:

Skärhållare nr 273766 – 273768.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	4 mm
Matning f Instickning	0,09 - 0,15 mm/v
tolerans spårbredd w	0,05 mm
hörnradie R	0,4 mm
Matning f Svarvning	0,18 - 0,24 mm/v

INSL	19 mm
Matning f Plansvarvning	0,15 - 0,3 mm/v
Matning f Axialstickning	0,1 - 0,24 mm/v
Skärdjup a_p	0,25 - 2,4 mm
Serie	HELI-GRIP
Skärdjup $a_{p,max}$	2,4 mm
Skärdjup $a_{p,min}$	0,5 mm
tillverkarens beteckning	GRIP 4004Y IC8250
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	E
Skärhastighet v_c primär användning	45 - 260 m/min
Sort	IC8250
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning