




HELIGRIP skärinsatser, IC808, Stickbredd med hörnradie R: 3/0,2mm



Beställningsdata

Ordernummer	273407 3/0,2
GTIN	7291075028744
Artikelklass	26C

Beskrivning

Utförande:

Positiv spånbrytare. Mjukt skär. Reducerade skärkrafter.

Användningsdata:

För axiell och radiell sticksvarvning, av- och instickning, axialstickning samt för invändig bearbetning. (HELIGRIP skärinsatser för axialsticktillämpning, enbart kompatibla med HFHR hållare).

Passar till:

Skärhållare nr 273766 – 273768.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	3 mm
hörnradie R	0,2 mm
tolerans spårbredd w	0,05 mm
Matning f Instickning	0,07 - 0,11 mm/v
INSL	15,8 mm

Matning f Svarvning	0,14 - 0,18 mm/v
Matning f Axialstickning	0,08 - 0,2 mm/v
Matning f Plansvarvning	0,1 - 0,2 mm/v
Skärdjup a_p	0,25 - 1,8 mm
Serie	HELI-GRIP
Skärdjup $a_{p,max}$	1,8 mm
Skärdjup $a_{p,min}$	0,25 mm
tillverkarens beteckning	GRIP 3002Y IC808
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	E
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 200 m/min
Sort	IC808
Produktslag	Vändskär för stick svarvning