



## TANGGRIP TNF-IQ skärinsatser, IC808, Stickbredd med hörnradie R: 5/0,35mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 274222 5/0,35 |
| GTIN         | 7291075326185 |
| Artikelklass | 26A           |

### Beskrivning

**Utförande:**

Positiv spånbrytare. Mjukskärande. Optimal spånkontroll och spånborttransport. Låga till medelhöga matningar.

**Användningsdata:**

För axialstickning.

**Passar till:**

Skärhållare nr 274202 – 274205.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

### Teknisk beskrivning

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| hörnradie R          | 0,35 mm         |
| Spårbredd w          | 5 mm            |
| Matning f            | 0,12 - 0,2 mm/v |
| tolerans spårbredd w | 0,05 mm         |
| Serie                | TANG-GRIP       |

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| tillverkarens beteckning              | TNF 5P-IQ IC808             |
| Antal byten/skär                      | 1                           |
| Skärmaterial                          | VHM                         |
| Vändskärsplattprofil                  | neutral                     |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Grov- och finbearbetning    |
| Primäranvändning                      | P                           |
| Skärförhållande                       | snitt intermittent          |
| spån-brytare                          | P                           |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 80 - 150 m/min              |
| Sort                                  | IC808                       |
| Produktslag                           | Vändskär för sticksvarvning |