

**TANGGRIP TNF-IQ skärinsatser, IC808, Stickbredd med hörnradie R: 4/0,4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274226 4/0,4
GTIN	7291075439090
Artikelklass	26A

**Beskrivning****Utförande:**

Positiv spånbrytare. Mjukskärande. Optimal spånkontroll och spånborttransport. Låga till medelhöga matningar.

**Användningsdata:**

För axialstickning.

**Passar till:**

Skärhållare nr 274202 – 274205.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd w	4 mm
hörnradie R	0,4 mm
tolerans spårbredd w	0,05 mm
Matning f	0,06 - 0,12 mm/v
Serie	TANG-GRIP

tillverkarens beteckning	TNF 4GN-IQ IC808
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	GN
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 150 m/min
Sort	IC808
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning