


**PENTACUT 24N-C/34N-C skärinsats, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 2/24mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273939 2/24
GTIN	7291075346817
Artikelklass	26K

**Beskrivning****Utförande:**

Spån­brytare med utprä­glad skyddsfas. Medelhö­ga till hö­ga matning­ar.

**Användningsdata:**

Förstahandsval för precisionsstickning. Avstickning är möjlig. Också för intermittenta snitt.

**Passar till:**

Klämhållare nr 273924 – 273925.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

tolerans spårbredd w	0,02 mm
Matning f	0,05 - 0,16 mm/v
hörnradi­e R	0,2 mm
Spårbredd w	2 mm
Stickdjup $t_{max}$	6 mm
Tolerans hörnradi­e R	0,05 mm

Vändskärsstorlek Ø d	24 mm
Serie	PENTACUT
tillverkarens beteckning	PENTA 24N200C020 IC908
Antal byten/skär	5
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	C
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 180 m/min
Sort	IC908
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning