

**PENTACUT 24N-J/34N-J skärinsats, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 2/34mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273937 2/34
GTIN	7291075326499
Artikelklass	26K

**Beskrivning****Utförande:**

Positiv spånformare. Mjukskärande. Låga till medelhöga matningar.

**Användningsdata:**

Förstahandsval för precisionsstickning. Avstickning är möjlig. Också för intermittenta snitt.

**Passar till:**

Klämhållare nr 273924 – 273925.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

hörnradie R	0,15 mm
Spårbredd w	2 mm
tolerans spårbredd w	0,02 mm
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Stickdjup $t_{max}$	8,5 mm

Tolerans hörnradie R	0,02 mm
Vändskärsstorlek Ø d	34 mm
Serie	PENTACUT
tillverkarens beteckning	PENTA 34N200J020 IC908
Antal byten/skär	5
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	J
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 180 m/min
Sort	IC908
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning