


**PENTACUT 24N-C/34N-C skärinsats, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 2/34mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273939 2/34
GTIN	7291075289558
Artikelklass	26K

**Beskrivning****Utförande:**

Spånarytare med utpräglad skyddsfas. Medelhöga till höga matningar.

**Användningsdata:**

Förstahandsval för precisionsstickning. Avstickning är möjlig. Också för intermittenta snitt.

**Passar till:**

Klämhållare nr 273924 – 273925.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

hörnradie R	0,2 mm
Spårbredd w	2 mm
Matning f	0,04 - 0,14 mm/v
Stickdjup $t_{max}$	8 mm
tolerans spårbredd w	0,02 mm
Tolerans hörnradie R	0,03 mm

Vändskärsstorlek Ø d	34 mm
Serie	PENTACUT
tillverkarens beteckning	PENTA 34N200C020 IC908
Antal byten/skär	5
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	C
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 180 m/min
Sort	IC908
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning