



PENTACUT 17 N-P skärinsatser Höger, IC1008, Stickredd w / skärstorlek: 1,2/17mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273956 1,2/17 |
| GTIN | 7291075390148 |
| Artikelklass | 26K |

Beskrivning

Användningsdata:

Universalsystem för bearbetning av små komponenter. För av- och instickning, sticksvarvning, gängning och omvänd svarvning.

För av- och instickning. Positiv spånbrytare. Mjukskärande.

Passar till:

Klämhållare nr 273950 – 273951.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|------------------|
| Spårbredd w | 1,2 mm |
| hörnradie R | 0,1 mm |
| Matning f | 0,02 - 0,05 mm/v |
| Stickdjup t_{max} | 3 mm |
| CUTDIA | 6 mm |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Vändskärsstorlek Ø d | 17 mm |
| Serie | PENTACUT |
| tillverkarens beteckning | PENTA 17N120P010RS IC1008 |
| Antal byten/skär | 5 |
| Skärmaterial | VHM |
| Vändskärsplattprofil | neutral |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning |
| Primäranvändning | UNI |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| spån-brytare | P |
| Skärhastighet v_c primär användning | 60 - 180 m/min |
| Sort | IC1008 |
| Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |