



## PENTACUT 17 N-NP skärinsatser Höger, IC1008, Stickredd w / skärstorlek: 2/17mm



### Beställningsdata

Ordernummer	273958 2/17
GTIN	7291075389692
Artikelklass	26K

### Beskrivning

#### Användningsdata:

Allroundsystem för bearbetning av små komponenter. För av- och instickning, sticksvarvning, gängning och omvänd svarvning.

För stick- och sticksvarvbearbetning. Mjukskärande.

#### Passar till:

Klämhållare nr 273950 – 273951.

#### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

### Teknisk beskrivning

hörnradie R	0,8 mm
Spårbredd w	2 mm
RETOL	0,02 mm
Stickdjup $t_{max}$	4 mm
CUTDIA	32 mm

Matning f Instickning	0,05 - 0,09 mm/v
Matning f Sticksvarvning	0,05 - 0,15 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,1 - 2,5 mm
Serie	PENTACUT
Skärdjup $a_{p,max}$	2,5 mm
Skärdjup $a_{p,min}$	0,05 mm
tillverkarens beteckning	PENTA 17-200NP08RS IC1008
Antal byten/skär	5
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	NP
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 150 m/min
Sort	IC1008
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning