

**MINCUT MIFR skärinsatser Fullradie, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 3/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270427 3/10
GTIN	7291075262575
Artikelklass	26J

Beskrivning**Utförande:**

För invändig axiell instickning och sticksvarvning.

Passar till:

Borrstång nr 270420.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek $\varnothing d$	10 mm
maximalt sågdjup t_{max}	9 mm
WF	5,55 mm
DAXN-DAXX	12 - 47 mm
Matning f Plansvarvning	0,02 - 0,06 mm/v
Matning f Axialstickning	0,02 - 0,1 mm/v
INSL	25,1 mm
hörnradie R	1,5 mm
Serie	MINCUT
tillverkarens beteckning	MIFR 10-3.00-1.50 IC908
Sort	IC908

Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 140 mm/min
Produktslag	Minivändskärsplatta