

**MINCUT MEFL skärinsatser neutral, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 3/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270428 3/10
GTIN	7291075424621
Artikelklass	26J

Beskrivning**Utförande:**

För axiell instickning och sticksvarvning utvändigt på tappen.

Passar till:

Borrstång nr 270420.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup t_{max}	9 mm
Matning f Instickning	3,6 mm/v
Matning f Plansvarvning	0,02 - 0,05 mm/v
Matning f Axialstickning	0,02 - 0,06 mm/v
Vändskärsstorlek $\varnothing d$	10 mm
INSL	24,5 mm
DAXN-DAXX	10 - 100 mm
hörnradi R	0,2 mm
Serie	MINCUT
tillverkarens beteckning	MEFL 10-3.00-0.20 IC908
Sort	IC908

Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 180 mm/min
Produktslag	Minivändskärsplatta