

**MINCUT MEFL skärinsatser neutral, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 3/10mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 270428 3/10 |
| GTIN | 7291075424621 |
| Artikelklass | 26J |

Beskrivning**Utförande:**

För axiell instickning och sticksvarvning utvändigt på tappen.

Passar till:

Borrstång nr 270420.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| maximalt sågdjup t_{max} | 9 mm |
| Matning f Instickning | 3,6 mm/v |
| Matning f Plansvarvning | 0,02 - 0,05 mm/v |
| Matning f Axialstickning | 0,02 - 0,06 mm/v |
| Vändskärsstorlek $\varnothing d$ | 10 mm |
| INSL | 24,5 mm |
| DAXN-DAXX | 10 - 100 mm |
| hörnradi R | 0,2 mm |
| Serie | MINCUT |
| tillverkarens beteckning | MEFL 10-3.00-0.20 IC908 |
| Sort | IC908 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Primäranvändning | UNI |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Skärhastighet v_c primär användning | 60 - 180 mm/min |
| Produktslag | Minivändskärsplatta |