



MINCUT MEFL skärinsatser Fullradie, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 2,5/10mm



Beställningsdata

Ordernummer	270429 2,5/10
GTIN	7291075424652
Artikelklass	26J

Beskrivning

Utförande:

För axiell instickning och sticksvarvning utvändigt på tappen.

Passar till:

Borrstång nr 270420.

Teknisk beskrivning

WF	3,15 mm
Matning f Axialstickning	0,02 - 0,06 mm/v
maximalt sågdjup t_{max}	9 mm
INSL	24,5 mm
Matning f Plansvarvning	0,02 - 0,05 mm/v
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
Vändskärsstorlek $\varnothing d$	10 mm
hörnradie R	1,25 mm
Serie	MINCUT
tillverkarens beteckning	MEFL 10-2.50-1.25 IC908

Sort	IC908
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 180 mm/min
Produktslag	Minivändskärsplatta