


Garant**SNHX 1102 neutral, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	218571 INOX
GTIN	4045197656315
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**Riktvärden för användning för a_e max.**Teknisk beskrivning**

Matning f_z per tand	0,13 mm
Typ	INOX
Fasbredd	0,15 mm
Sort	HB7535
Beläggning	belagd
skärtjocklek E	2,38 mm
ISO-kod vändskär	SNHX 1102
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	2,3 mm

För spårbredd a_p	4 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning