

**TPKT 1003PDR, IC810, Typ: GGG****Beställningsdata**

Ordernummer	226596 GGG
GTIN	7291075313628
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p max = 8,0 mm.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Typ	GGG
Serie	HELI3MILL
Hörnradie	0,8 mm
Matning f_z	0,15 mm
Antal byten/skär	3
ISO-kod vändskär	TPKT 1003PDR
Geometri	PDR

tillverkarens beteckning	HM390 TPKT 1003PDR IC810
Sort	IC810
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	240 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		