

**TDKT 150504PDR, IC830, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	226562 INOX
GTIN	7291075312645
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Matning f_z	0,2 mm
Hörnradie	0,4 mm
Serie	HELI3MILL
Antal byten/skär	3
Geometri	PDR
tillverkarens beteckning	HM390 TDKT 150504PDR IC830
Sort	IC830

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		