

**TDKT 1505PDR, IC882, Typ: S****Beställningsdata**

Ordernummer	226563 S
GTIN	7291075312621
Artikelklass	19A

**Beskrivning****Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

**OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p$  max = 13,0 mm.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,8 mm
Serie	HELI3MILL
ISO-kod vändskär	TDKT 1505PDR
Typ	S
Matning $f_z$	0,15 mm
Antal byten/skär	3
Geometri	PDR

tillverkarens beteckning	HM390 TDKT 1505PDR IC882
Sort	IC882
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	50 m/min	S
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		