

**Garant****Momentmejslar, fast förinställda, inställt vridmoment: 3,0Nm**

## Beställningsdata

Ordernummer	211750 3,0
GTIN	4045197594501
Artikelklass	21B

## Beskrivning

### Utförande:

Momentmejsel med greppsäkert 2K-T-handtag. Vridmomentet är fast inställt. Fäste med permanentmagneter

### Funktion:

När vridmomentet nås löser skruvdragaren ut **hörbart och kännbart**. Långvägsutlösningen visar användaren entydigt att det inställda värdet har uppnåtts.

### Användningsdata:

Tillsammans med **1/4 tum bits** med **C 6,3-** eller **E 6,3-skaft**, t.ex. **Torx Plus®-bits** nr **674252**. Idealiskt för exakt fastsättning av vändskärplattor enligt rekommenderat åtdragningsmoment.

### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

### OBS!:

Levereras **utan** bits.

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

## Teknisk beskrivning

klingslängd	50 mm
inställt vridmoment	3 Nm
mättnoggrannhet vridmoment	±10 %
Bitshållare	F 6,3
Bitshållare	D 6,3
mätmetod	vridmoment
Feedback	utlösande
omkopplingsbar avläsning	Nm
Inställning av utlösningssvärdet	förinställd
Norm	DIN EN ISO 6789
totallängd L	107 mm
Utlösningssvärdets justerbarhet	inte justerbar
Utlösningssprincip	mekanisk långvägsutlösning
Anslutningsform	Bitshållare 1/4 tum
Dragriktning	Högerdragning
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Produktslag	Momentskrivdragare

## Tillbehör

"TQ Station" – förvaringsstation för momentskrivdragare	659964
---	--------