

Garant

GARANT Softcut® hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Zeff: 16/2mm



Beställningsdata

Ordernummer	215622 16/2
GTIN	4045197573926
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. **Ny generation** av högkapacitetshörnfräsar med vändskär **med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning** vid **instabila förhållanden** eller för **spindlar med låg framdrivande effekt. Passande vändskär APMT 0602..**

Användningsdata:

För hörnfräsning även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålqualiteter.

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219827 (6IP; 0,45 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,45 används** med klinga nr **674252 strl. 6IP**.

Vid användning av vändskär med radien 2 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Får inte användas för rampning eller cirkulär rampning!

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	22,5 mm
Skär-Ø D_c	16 mm
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
Utkragningslängd L_1	32 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	2
Passande vändskär	AP.. 0602..

totallängd L_{tot}	80 mm
Skruvsats förvändskär	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Serie	Softcut®
Antal vändskärspaltor	8
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219827
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,45 Nm	211750 0,45