

Garant**Kopierfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 80/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	211806 80/5
GTIN	4045197502070
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

FästhålsØ	27 mm
totallängd L _{tot}	55 mm
Skär-Ø D _c	80 mm
Passande vändskär	VCG. 2205
Skrivsats för vändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Antal skär Z	5
spiralfräsning a _p	10 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	158 mm

Rampningslängd L för α_{\max}	70,34 mm
spiralfräsnings $\varnothing D_{\min}$	154 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	2,44 grad
$\varnothing D_3$	74 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219800
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP