

**Garant****Kopierfräs 90°, med gänga, Ø D / Antal skäreddar Z: 32/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	211811 32/2
GTIN	4045197502087
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.  
Med gängfäste för valfri förlängning.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	VCG. 2205
Skär-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Fästgंगा M	M16
totallängd L <sub>tot</sub>	47 mm
Skruvsats för vändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Antal skär Z	2
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	58 mm
spiralfräsning a <sub>p</sub>	4 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	22,34 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	7,65 grad
$\varnothing D_3$	26 mm
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219800
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7